

# Module enfichable avec poignée IET, Avec blindage, Noir 3 U



Module enfichable, avec poignée IET d'insertion/d'extraction noire, 3 U, montage à l'avant. La face avant en U permet un blindage avec un joint textile.

## FONCTIONS

Face avant en U pour joint textile

Pour force d'insertion/extraction jusqu'à 700 N (par paire)

Permet l'installation d'un microswitch

Permet l'installation des pions de détrompage conformément à la norme IEC60297-3-103/ IEEE 1101.10

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Blindage électromagnétique:</b> | Oui                           |
| <b>Finition:</b>                   | Anodisé; Passivé              |
| <b>Matériau:</b>                   | Aluminium                     |
| <b>Type de produit:</b>            | Face avant                    |
| <b>Hauteur du rack:</b>            | 3U                            |
| <b>Type:</b>                       | Face avant avec poignée (PIU) |



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Largeur du rack | Quantité par colis | Type de poignée | Fixation           | Type de joint | Finition avant |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|
| 20848-763           | 4HP             | 1                  | IET             | À visser à l'avant | Textile EMC   | Anodisé        |
| 20848-764           | 8HP             | 1                  | IET             | À visser à l'avant | Textile EMC   | Anodisé        |
| 20848-765           | 12HP            | 1                  | IET             | À visser à l'avant | Textile EMC   | Anodisé        |

Table 2/2

| Référence catalogue | Face d'appui | Arêtes traitées | Conformité                                                     | Hauteur | Largeur |
|---------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 20848-763           | Décapé       | Non             | CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11 | 128.4mm | 20mm    |

| Référence catalogue | Face d'appui | Arêtes traitées | Conformité                                                     | Hauteur     | Largeur    |
|---------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 20848-764           | Décapé       | Non             | CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11 | 128.4m<br>m | 40.3m<br>m |
| 20848-765           | Décapé       | Non             | CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11 | 128.4m<br>m | 60.6m<br>m |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.