

Clip metallica di fissaggio aggiuntiva per resistenza al fuoco, 10 cavi

CODICE A CATALOGO

PKM10H6IN



CARATTERISTICHE

Comprende l'inserto necessario per ottenere una resistenza al fuoco E30 secondo la Norma DIN 4102-12

Ideale per piccoli fasci di cavi

L'acciaio armonico con cui è costruita, mantiene elasticamente la forma e permette di installare cavi e mantenerli in posizione dopo che è stata fissata

I profili arrotondati impediscono il danneggiamento del cavo

I cavi sono mantenuti in posizione conferend all'installazione un look professionale e ordinato

Il profilo basso consente installazioni in spazi ristretti



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 182048

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Dimensione del foro (HS): 7.2 mm



Lunghezza (L): 171.5mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Test di resistenza al fuoco condotto con tipi di cavo elencati. È possibile utilizzare un cavo di sicurezza equivalente privo di alogeni secondo le linee guida nazionali.

E30 Fire Rating Data Cable Capacity				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Part Number	Number of Wire Pairs	Wire Diameter	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Max
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Max

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

