

Tassello a pressione per carichi leggeri

CODICE A CATALOGO

SCMDSN


CARATTERISTICHE

Ideale per l'utilizzo con clip resistenti al fuoco

Installazione a pressione senza utensili dopo che si è forato il calcestruzzo

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 800070

Materiale: Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)

Profondità del foro: 36mm

Dimensione del foro (HS): 6 mm

A.: 10 mm Max

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La Profondità di foratura rappresenta la massima profondità e dovrebbe essere adattata allo spessore del prodotto da fissare.

Il carico massimo per punto di fissaggio per usi generici per applicazioni non strutturali, a seconda degli standard nazionali, potrebbe essere al di sotto del carico ammissibile dell'ancoraggio. I carichi ammissibili per punto di fissaggio, sono regolati per i rispettivi Paesi in ETAG 001, Part 6.

Fattore di sicurezza totale come descritto in ETAG 001 (incluso Ym e Yf).

Pezzo numero	Calcestruzzo fessurato C20/25	Calcestruzzo non fessurato C20/25	Profondita' nominale di ancoraggio
SCMDSN	0.032 kN	0.032 kN	35 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

