


Base di supporto per apparecchiature a piramide nVent CADDY



CARATTERISTICHE

Ideale per l'uso con profili strut standard e staffe a U per creare supporti personalizzati per unità di condizionamento

Altezza regolabile

La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Temperatura	Fattore di sicurezza del carico statico	Altezza (H)
PEB	360425	Acciaio, Polipropilene, Polietilene	Zincata a caldo	-34 to 54.4 °C	3:01	305 - 457 mm



Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	A.	Area della superficie	Peso unitario	Carico statico
PEB	360425	314mm	314 mm	76 mm	0.09m ²	4 kg	3340N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

L'utilizzatore finale deve selezionare e valutare la struttura strut per assicurarsi che il supporto personalizzato sostenga adeguatamente il carico applicato.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

