

Charnière sismique préassemblée pour profil de montage, 20,6 mm Trou

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CSBUS2PA

FONCTIONS

Utilisé pour les installations où le profil de montage est parallèle à la structure

Une seule taille de clé convient pour l'installation complète, ce qui évite de devoir changer d'outil

Les boulons sécables permettent d'obtenir le bon couple de serrage et simplifient l'inspection



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 404603

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille de trou (HS): 20.6 mm

Largeur (W): 40.6 mm



Épaisseur (T): 6.4 mm

A: 177.8 mm

B: 47.8 mm

Charges FM					
Référence	Élément de renfort	Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1PA	41 x 41 Rail de montage	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N
CSBUS2PA	41 x 41 Rail de montage	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

