

# Dado del montante senza molla

## CARATTERISTICHE

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut





Fattore di sicurezza del carico statico: 3:01

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                            | Finitura        | Dimensione barra (RS) | Spessore (T) | Coppia (TQ) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|
| NUTM10EG          | 315025          | Acciaio                              | Elettrozincato  | 10                    | 8 mm         | 55 N·m      |
| NUTM10HD          | 315020          | Acciaio                              | Zincato a caldo | 10                    | 8 mm         | 55 N·m      |
| NUTM10S6          | 315160          | Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401) |                 | 10                    | 8 mm         | 55 N·m      |
| NUTM12EG          | 315035          | Acciaio                              | Elettrozincato  | 12                    | 8 mm         | 55 N·m      |
| NUTM12HD          | 315030          | Acciaio                              | Zincato a caldo | 12                    | 8 mm         | 55 N·m      |
| NUTM12S6          | 315170          | Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401) |                 | 12                    | 8 mm         | 55 N·m      |
| NUTM16EG          | 315036          | Acciaio                              | Elettrozincato  | 16                    | 11.7 mm      | 125 N·m     |
| NUTM16HD          | 315037          | Acciaio                              | Zincato a caldo | 16                    | 11.7 mm      | 125 N·m     |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                            | Finitura        | Dimensione barra (RS) | Spessore (T) | Coppia (TQ) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|
| NUTM6EG           | 314995          | Acciaio                              | Elettrozincato  | 6                     | 6 mm         | 12 N·m      |
| NUTM6HD           | 315000          | Acciaio                              | Zincata a caldo | 6                     | 6 mm         | 12 N·m      |
| NUTM6S6           | 315140          | Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401) |                 | 6                     | 6 mm         | 12 N·m      |
| NUTM8EG           | 315015          | Acciaio                              | Elettrozincato  | 8                     | 6 mm         | 28 N·m      |
| NUTM8HD           | 315010          | Acciaio                              | Zincata a caldo | 8                     | 6 mm         | 28 N·m      |
| NUTM8S6           | 315150          | Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401) |                 | 8                     | 6 mm         | 28 N·m      |

| Forza di estrazione |                 |                        |        |        |
|---------------------|-----------------|------------------------|--------|--------|
| Pezzo numero        | Tipo di profilo | Spessore del profilato |        |        |
|                     |                 | 2,5 mm                 | 2 mm   | 1,5 mm |
| NUTM6xx             | A, C            | 2000 N                 | 2000 N | 2000 N |
|                     | D, E            | 2000 N                 | -      | -      |
| NUTM8xx             | A, C            | 3330 N                 | 3330 N | 3330 N |
|                     | D, E            | 3330 N                 | -      | -      |
| NUTM10xx            | A, C            | 4890 N                 | 4440 N | 4440 N |
|                     | D, E            | 4890 N                 | -      | -      |
| NUTM12xx            | A, C            | 4890 N                 | 4660 N | 4440 N |
|                     | D, E            | 3670 N                 | -      | -      |
| NUTM12Txx           | A               | 5670 N                 | 5050 N | 4440 N |
|                     | D, E            | 4250 N                 | -      | -      |
| NUTM16xx            | A               | 5670 N                 | 4660 N | 4440 N |
|                     | D, E            | 4250 N                 | -      | -      |



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

