

Supporto tubo telescopico



Il supporto telescopico per tubi nVent CADDY è una soluzione regolabile e flessibile per il supporto di tubazioni orizzontali mediante un tradizionale sistema di fissaggio a sella a V o a flangia imbullonata. Il design garantisce un'installazione più rapida che si adatta velocemente a diverse dimensioni di tubi e altezze dal pavimento. L'esclusivo fissaggio con bullone a V, dotato della tecnologia nVent CADDY Rod Lock integrata e di linguette per il fissaggio della flangia, può adattarsi a un'ampia gamma di configurazioni dei bulloni, dimensioni e diametri dei tubi, riducendo così le scorte e il numero di componenti necessari, con un risparmio superiore a due terzi. Fornito come assemblaggio completo pronto all'uso, il supporto telescopico per tubi nVent CADDY rappresenta una soluzione moderna per le tubazioni.

CARATTERISTICHE

Supporta e fissa tubazioni orizzontali a terra

Soluzione pronta all'uso e compatta. Permette di semplificare la gestione di magazzino riducendo il numero di parti e lo spazio necessario allo stoccaggio

Progettato per ridurre i tempi di lavorazione al minimo e abbattere i tempi di installazione totali fino all'80%

Il supporto telescopico permette una rapida regolazione verticale

Il collare di fissaggio a V e' compatibile con diversi diametri di tubo, premettendo una riduzione di stock di piu' del 65%

Il fissaggio del collare a V viene eseguito molto rapidamente grazie al sistema a pressione rapido nVent CADDY Rod Lock

Il foro di areazione inferiore permette l'evaporazione di eventuale condensa

Quattro fori sulla base permettono l'ancoraggio al suolo

Conforme alla Specifica federale WW-H-171 (Tipo 37, 38), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 37)

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	A.	B	C	D
CTS10	580066	125 - 250	605 - 1070 mm	365 mm	216 mm	165 mm
CTS10A24		300 - 600		686 mm		
CTSS10		125 - 250	410 - 655 mm	365 mm	216 mm	165 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	E	G	Dimensione del foro (HS)	Carico statico	Peso unitario
CTS10	580066	135 - 260 mm	608 - 1021 mm	16 mm	13540N	16.1 kg
CTS10A24				16 mm		3.4 kg
CTSS10		135 - 260 mm	405 - 595 mm	16 mm	13540N	14.3 kg





INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Con tubi isolati installare il collare di fissaggio a V sopra l'isolante.

Il Supporto Telescopico per Tubi, può supportare una tubazione fino a 24" togliendo il cavallotto di fissaggio a V. Per supportare tubazioni di grande diametro, l'installatore deve determinare il peso del tubo e il corretto dimensionamento degli spazi tra un supporto e l'altro.

Fattore di sicurezza 2:1 utilizzato per il carico statico metrico. Fattore di sicurezza 3.5:1 utilizzato per il carico statico imperiale.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

