

Kit pour bâti en H nVent CADDY Pyramid



FONCTIONS

La base en mousse ou en caoutchouc limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Interface de toiture en caoutchouc, idéale pour les installations de panneaux solaires

Le kit comprend 2 embases dotées de matériel de fixation préinstallé, 6 boulons, 6 écrous de profil et 2 équerres pour réaliser le bâti en H

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

Accepte les rails de montage standard

Matériau: Polypropylène;Polyéthylène

Température: -34.4 to 54 °C

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Interface de toit	Type de profil de montage	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)
PHK	360420	Mousse	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm	314 mm
PHKR	360421	Caoutchouc	A (41 x 41 mm)	118 mm	314mm	314 mm

Référence catalogue	Référence article	Surface	Charge statique
PHK	360420	0.18m ²	6670N
PHKR	360421	0.2m ²	6670N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique représente une pression de 3335 N par embase. L'installateur doit sélectionner le châssis afin de s'assurer que le bâti en H assemblé puisse supporter la charge qui lui sera appliquée.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

