

# Barra di distribuzione filettata TCB con slot di fissaggio



## CARATTERISTICHE

Le scanalature all'estremità possono essere utilizzate per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale

Connessione elettrica per applicazioni pesanti

Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell'energia elettrica prefabbricato

Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni

Connessione di terra

Distribuzione dell'energia elettrica

Bordi arrotondati

**Materiale:** Rame



## SPECIFICHE

Table 1/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) | Spessore (T) | Lunghezza (L) | Dimensioni delle filettature (TS) | Coppia (TQ) |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| TCB30X5-2M        | 549020          | 30 mm         | 5 mm         | 1985mm        | M6                                | 6 N·m       |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) | Spessore (T) | Lunghezza (L) | Dimensioni delle filettature (TS) | Coppia (TQ) |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| TCB15X5-1M        | 550210          | 15 mm         | 5 mm         | 990mm         | M6                                | 6 N·m       |
| TCB32X5-1M        | 550230          | 32 mm         | 5 mm         | 990mm         | M6                                | 6 N·m       |
| TCBS15X5-2M       | 549000          | 15 mm         | 5 mm         | 1985mm        | M6                                | 6 N·m       |
| TCB20X5-2M        | 549010          | 20 mm         | 5 mm         | 1985mm        | M6                                | 6 N·m       |
| TCB20X5-1M        | 550220          | 20 mm         | 5 mm         | 990mm         | M6                                | 6 N·m       |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | A.      | B     | C     | Peso unitario |
|-------------------|-----------------|---------|-------|-------|---------------|
| TCB30X5-2M        | 549020          | 25 mm   | 16 mm | 12 mm | 2.5 kg        |
| TCB15X5-1M        | 550210          | 25 mm   | 12 mm | 8 mm  | 0.65 kg       |
| TCB32X5-1M        | 550230          | 25 mm   | 16 mm | 12 mm | 1.35 kg       |
| TCBS15X5-2M       | 549000          | 17.5 mm | 12 mm | 8 mm  | 1.19 kg       |
| TCB20X5-2M        | 549010          | 25 mm   | 14 mm | 10 mm | 1.67 kg       |
| TCB20X5-1M        | 550220          | 25 mm   | 14 mm | 10 mm | 0.85 kg       |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**