

Barre portanti per impieghi gravosi, CBU

Questa robusta barra portante per il montaggio di componenti pesanti, quali trasformatori, è fornita con bulloni scorrevoli a T ed è dotata di fori asolati per consentirne l'installazione in qualsiasi posizione all'interno della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Barra per carichi di un certo rilievo e per il montaggio di componenti pesanti come trasformatori. Dotato di bulloni scorrevoli a T e di fori svasati per il montaggio in ogni posizione sia un larghezza che in profondità dell'armadio.

Materiale: Acciaio zincato da 2.5 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 coppia con accessori di montaggio e 4 bulloni scorrevoli a T.

Spessore: 2.5mm
Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Zincato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Carico nominale	Materiale della cassa
CBU500	49mm	500mm	31mm	3000N	Lamiera d'acciaio
CBU400	49mm	400mm	31mm	3000N	Lamiera d'acciaio
CBU1000	49mm	1000mm	31mm	1800N	Lamiera d'acciaio
CBU600	49mm	600mm	31mm	3000N	Lamiera d'acciaio
CBU800	49mm	800mm	31mm	2250N	Lamiera d'acciaio
CBU1200	49mm	1200mm	31mm	1500N	Lamiera d'acciaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Massimo carico espresso in bar.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE