

Collier de serrage à charge lourde PX NI avec filetage externe

FONCTIONS

Comprend une combinaison de connexions mâle/femelle

Pour charge lourde



Écrou inclus: Oui

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)
PXN025EG	577060	Acier	Électro-galvanisé	21 - 25 mm	15	M10
PXN025S6	577460	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		21 - 25 mm	15	M10
PXN031EG	577070	Acier	Électro-galvanisé	26 - 31 mm	20	M10
PXN031S6	577470	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		26 - 31 mm	20	M10
PXN036EG	577080	Acier	Électro-galvanisé	32 - 36 mm	25	M10
PXN036S6	577480	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		32 - 36 mm	25	M10

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)
PXN046EG	577100	Acier	Électro-galvanisé	41 - 46 mm	32	M10
PXN046S6	577500	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		41 - 46 mm	32	M10
PXN052EG	577110	Acier	Électro-galvanisé	47 - 52 mm	40	M10
PXN052S6	577510	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		47 - 52 mm	40	M10
PXN063EG	577130	Acier	Électro-galvanisé	59 - 63 mm	50	M10
PXN063S6	577530	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		59 - 63 mm	50	M10
PXN073EG	577150	Acier	Électro-galvanisé	70 - 73 mm		M10
PXN079EG	577160	Acier	Électro-galvanisé	74 - 79 mm	65	M10
PXN079S6	577560	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		74 - 79 mm	65	M10
PXN092EG	577180	Acier	Électro-galvanisé	87 - 92 mm	80	M10
PXN092S6	577580	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		87 - 92 mm	80	M10
PXN105S6	577600	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		100 - 105 mm		M10
PXN117EG	577220	Acier	Électro-galvanisé	112 - 117 mm	100	M10
PXN117S6	577620	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		112 - 117 mm	100	M10

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)
PXN143S6	577660	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		137 - 143 mm	125	M12
PXN163S6	577690	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		157 - 163 mm		M12
PXN169EG	577300	Acier	Électro-galvanisé	164 - 169 mm	150	M12
PXN169S6	577700	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		164 - 169 mm	150	M12

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/D N	Taille du piquet (RS)
PXN175S6	577710	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		170 - 175 mm		M12
PXN182S6	577720	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		176 - 182 mm		M12
PXN205S6	577750	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		199 - 205 mm		M12
PXN219S6	577770	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		213 - 219 mm	200	M12
PXN252EG	577400	Acier	Électro-galvanisé	246 - 252 mm		M12
PXN252S6	577800	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		246 - 252 mm		M12



Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Filetage (G)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
PXN025EG	577060	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN025S6	577460	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN031EG	577070	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN031S6	577470	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN036EG	577080	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN036S6	577480	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN046EG	577100	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN046S6	577500	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN052EG	577110	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm	2500N
PXN052S6	577510	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN063EG	577130	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm	2500N
PXN063S6	577530	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN073EG	577150	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm	2500N
PXN079EG	577160	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm	2500N
PXN079S6	577560	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXN092EG	577180	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm	2500N
PXN092S6	577580	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXN105S6	577600	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXN117EG	577220	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm	2500N
PXN117S6	577620	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Filetage (G)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
PXN143S6	577660	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN163S6	577690	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN169EG	577300	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXN169S6	577700	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN175S6	577710	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN182S6	577720	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN205S6	577750	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN219S6	577770	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN252EG	577400	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXN252S6	577800	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

