

Porta singola combinata per gas e petrolio in acciaio inox, MCSS-OG



La gamma di armadi combinabili con installazione a pavimento e porta singola in acciaio inox 316L, MCSS-OG, con grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato con uno spessore del pannello di 2 o 2,5 mm, dimensioni e configurazioni diverse. Impedendo l'ingresso di acqua e polvere all'interno dell'armadio, si evitano guasti dei componenti e inutili tempi di inattività. Questa gamma di armadi è adatta per quasi tutti gli ambienti, in base al grado.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 316L. Telaio: 1,5 mm. Sportello: 2 o 2,5 mm. Piastra posteriore, inferiore e tetto: 2 o 2,5 mm. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 3 mm.

Telaio: Profili aperti opposti e saldati in continuo con foratura da 25 mm in conformità a DIN 43660.

Porta: Montaggio con quattro cerniere che permettono l'apertura sul lato sinistro o destro. Telaio porta incluso con foratura da 25 mm.

Posteriore: pannello posteriore fissato con vite M6 Torx. Dispone di un porta posteriore anziché un pannello. La versione RD viene fornita con una porta posteriore al posto del pannello posteriore.

Pannelli laterali: forniti come accessorio.

Pannello del tetto: rimovibile.

Serratura: Sistema di bloccaggio a spagnoletta con dispositivo di bloccaggio realizzato in AISI 316L e serrature aggiuntive nella parte superiore e inferiore per armadi con L=1.000 mm. Maniglia girevole SS 316L con semicilindro con chiave EK 333.

Piastre inferiori: piastra inferiore monopezzo con guarnizione in poliuretano iniettato per garantire la massima tenuta o due pezzi per la versione con porta posteriore.

Piastra di montaggio: Doppia piegatura e scorrimento in posizione. Profondità regolabile in incrementi di 25 mm con accessorio MPD02. La piastra di montaggio viene fornita all'esterno dell'imballaggio dell'armadio. Per armadi con porte posteriori, vengono fornite due piastre di montaggio posteriori con MPBB06.

Messa a terra: tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra dedicato.

Finitura: acciaio inossidabile pre-satinato 240s (circa 0,5 micron).

Protezione: conforme a IP 66 | TIPO 4X, 12 | IK 10. Se utilizzato con SPMSXXXXOG.

Omologazioni: omologazione CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds Shipping, cULus Listed.

Requisiti di montaggio: Consegna standard pronta per l'installazione combinata. Per le installazioni singole aggiungere i pannelli laterali.

Consegna: Telaio con porta montata, pannello posteriore, tetto, piastra inferiore, piastra di montaggio e telaio porta. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. Fornitura prevista su un pallet di larghezza identica all'armadio per consentirne l'accoppiamento senza necessità di rimozione. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

Finitura: Spazzolato
Materiale: Acciaio inossidabile 316

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Pannello posteriore incluso	Sportello posteriore incluso	Piastra di montaggio inclusa
MCSS20108PERD20	2000mm	1000mm	800mm	N.	Sì	N.
MCSS20086PERD20	2000mm	800mm	600mm	N.	Sì	N.
MCSS20108RD20	2000mm	1000mm	800mm	N.	Sì	Sì
MCSS20086PEOG20	2000mm	800mm	600mm	Sì	N.	N.
MCSS200810RD20	2000mm	800mm	1000mm	N.	Sì	Sì
MCSS20088RD20	2000mm	800mm	800mm	N.	Sì	Sì
MCSS200810PRD20	2000mm	800mm	600mm	N.	Sì	Sì
MCSS20088PERD20	2000mm	800mm	800mm	N.	Sì	N.
MCSS20086RD20	2000mm	800mm	600mm	N.	Sì	Sì
MCSS20086OG20	2000mm	800mm	600mm	Sì	N.	Sì
MCSS20084OG20	2000mm	800mm	400mm	Sì	N.	Sì
MCSS20084PEOG20	2000mm	800mm	400mm	Sì	N.	N.
MCSS20086PERD25	2000mm	800mm	600mm	N.	Sì	N.
MCSS20088RD25	2000mm	800mm	800mm	N.	Sì	Sì
MCSS20086OG25	2000mm	800mm	600mm	Sì	N.	Sì
MCSS20108RD25	2000mm	1000mm	800mm	N.	Sì	Sì
MCSS200810RD25	2000mm	800mm	1000mm	N.	Sì	Sì
MCSS20108PERD25	2000mm	1000mm	800mm	N.	Sì	N.
MCSS20086PEOG25	2000mm	800mm	600mm	Sì	N.	N.
MCSS20084OG25	2000mm	800mm	400mm	Sì	N.	Sì

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Pannello posteriore incluso	Sportello posteriore incluso	Piastra di montaggio inclusa
MCSS201010RD25	2000mm	1000mm	1000mm	N.	Sì	Sì
MCSS20084PEOG25	2000mm	800mm	400mm	Sì	N.	N.
MCSS20086RD25	2000mm	800mm	600mm	N.	Sì	Sì

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Pannello posteriore incluso	Sportello posteriore incluso	Piastra di montaggio inclusa
MCSS200810PRD25	2000mm	800mm	1000mm	N.	Sì	Sì
MCSS20088PERD25	2000mm	800mm	800mm	N.	Sì	N.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE