


Contenitore a sportello singolo versione compatta in acciaio inox, EKSS



La gamma EKSS di armadi compatti in acciaio inossidabile, con porta singola e grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d'inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro. Questa tipologia di armadi è adatta a molteplici applicazioni ed ambienti in cui è importante soddisfare determinati requisiti.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

CARATTERISTICHE

Materiale: Corpo, pannelli superiori e posteriori: acciaio verniciato da 1.5 mm. Porta: acciaio verniciato da 2 mm. Piastra di montaggio: acciaio galvanizzato da 3 mm. Piastra di fondo: 1.5 mm.

Corpo: Struttura piegata 4 volte e saldata in continuo. Modello forato integrato a doppia fila.

Porta: Superficie montata con cardini che consentono l'apertura a destra o a sinistra. Incluso telaio per la porta con modello forato da 25 mm.

Pannello posteriore: Fissato con viti torx M6. Le dotazioni standard per il montaggio della porta posteriore.

Serratura: Sistema di chiusura a cariglione su 4 punti nella porta principale e sistema di blocco su 2 punti nella porta secondaria. Serratura a doppia aletta standard con inserto da 3 mm. Inserti standard, cilindri, maniglie a estrazione e impugnatura a T sono disponibili come accessori.

Piastre inferiori: Formata da tre pezzi.

Piastra di montaggio: Doppia piegatura e guide in posizione. Regolabile in profondità ad intervalli di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita attaccata all'esterno dell'imballo.

Messa a terra: Tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Protezione: Conforme a IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Fornitura: Corpo monoblocco con porta, fondo e piastra di montaggio, inserti di messa a terra. Trasportato su pallet con larghezza identica a quella dell'armadio, permette l'installazione delle apparecchiature senza doverlo rimuovere. La piastra di montaggio è attaccata alla parte esterna dell'imballo dell'armadio. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing

Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging

Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF

Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable


Finitura: Spazzolato

Spessore del corpo: 1.5mm

Spessore porta: 2mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Materiale	Dimensioni del pannello	Peso
EKSS14084	1400mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	1294 x 694mm	89kg
EKSS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	1294 x 694mm	89kg
EKSS16064	1600mm	600mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	1494 x 494mm	84kg
EKSS16064-316	1600mm	600mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	1494 x 494mm	84kg
EKSS16084	1600mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	1494 x 694mm	102kg
EKSS16084-316	1600mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	1494 x 694mm	102kg
EKSS16104	1600mm	1000mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	1494 x 894mm	123kg
EKSS16104-316	1600mm	1000mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	1494 x 894mm	123kg
EKSS18064	1800mm	600mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	1694 x 494mm	97kg
EKSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	1694 x 494mm	97kg
EKSS18084	1800mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	1694 x 694mm	117kg
EKSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	1694 x 694mm	117kg
EKSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	1694 x 894mm	138kg
EKSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	1694 x 894mm	138kg
EKSS20084	2000mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	1894 x 694mm	127kg
EKSS20084-316	2000mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	1894 x 694mm	127kg
EKSS20104	2000mm	1000mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	1894 x 894mm	152kg
EKSS20104-316	2000mm	1000mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	1894 x 894mm	152kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

