

Unità di distribuzione alimentazione Edge-DC-48VDC



L'unità di distribuzione dell'alimentazione (DCDU) nVent Edge-DC-48 VDC è progettata per fornire una distribuzione dell'alimentazione efficiente, sicura e affidabile per le telecomunicazioni e gli ambienti di edge computing. Questa unità garantisce prestazioni e protezione ottimali per l'infrastruttura critica.

CARATTERISTICHE

Elevata capacità di potenza: Robusto ingresso da 250 A 48 V CC

Capacità di accoppiamento cieco: Supporta moduli c.c. commutati e dosati da 10 A A 60 A

Allarme di scatto dell'interruttore di circuito: Notifica immediata per migliorare i tempi di risposta

Conformità agli standard del settore: Certificazione UL/CE

Demolitori sostituibili a caldo con misurazione precisa: Per energia, potenza, corrente e tensione sia a livello di ingresso che di dispositivo

Controllo granulare con commutazione a livello di dispositivo: Gestione dei singoli dispositivi per ottimizzare le prestazioni

Monitoraggio del livello di fatturazione: Identificazione di potenziali guasti del sistema

Sistema Smart Alerting: Informa su sovracorrente, sovratensione, sottotensione e altre violazioni di soglia

Interfaccia controller: Connessione di rete TCP o IP

Gestione locale: È dotato di pulsante sul pannello anteriore per attivare/disattivare l'uscita del modulo. L'indicatore LED di stato del pannello trasmette rapidamente le informazioni del modulo all'utente locale



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Interruttore automatico	Quantità dell'interruttore automatico	Profondità	Tensione di ingresso CC	Tipo di dosaggio
21280-001	Distributore di potenza	- 48 VDC 60 Amp, - 48 VDC 35 Amp	10	410mm	-48V min	Uscita
21280-002	Distributore di potenza	- 48 VDC 60 Amp, - 48 VDC 35 Amp	8	410mm	-48V min	Uscita
21280-003	Distributore di potenza	- 48 VDC 35 Amp	8	410mm	-48V min	Uscita

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero di prese sostituite	Altezza del rack	Larghezza rack	Corrente nominale	Tipo
21280-001	(2) 60 A, (8) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCDU
21280-002	(4) 60 A, (4) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCDU
21280-003	(8) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCDU

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per la configurazione esatta, fare riferimento alla tabella degli articoli consegnati

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

