


Guide-carte| avec Codage pour CompactPCI/ VME64x, Décalage 0,1"



Le guide-carte en plastique avec décalage (0,1") avec un détrompage pour les systèmes CompactPCI et VME64x forme une interface fiable entre la mécanique de bac à cartes et les sous-ensembles. Pions de détrompage en option pour éviter que les cartes ne soient insérées dans les mauvais emplacements. Les guide-cartes peuvent indifféremment être vissés sur des profilés horizontaux ou sur des plaques de 1,5 mm d'épaisseur pour des exigences de tenue aux chocs et aux vibrations plus élevées. Le guide-carte peut être équipé d'un clip ESD qui assure un contact conducteur entre le circuit imprimé, la poignée (IES, IEL) et le profilé horizontal. Compatible avec RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO et EuropacPRO.

FONCTIONS

Guide-carte avec décalage (0,1"), largeur de rainure 2 mm et détrompage pour les alimentations CompactPCI

Clips ESD en option pour rainure de cartes et pion de centrage disponibles

Les pions de détrompage, en option, empêchent l'enfichage des cartes au mauvais emplacement.

Les guide-cartes peuvent être fixés sur des profilés horizontaux (extrusion d'aluminium) ou des plaques de 1,5 mm d'épaisseur

Température de stockage : de -40 °C à 130 °C



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Largeur de rainure	Matériau	Couleur
64560-071	Détrompage, décalage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis	2	Plastique	Vert
64560-072	Détrompage, décalage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis	2	Plastique	Vert

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE