

Gancio ad anello per impieghi standard 115M



Il gancio ad asola per applicazioni standard 115M è ideale per sospendere linee di tubi stazionarie e non isolate, compresi i tubi in CPVC, dei sistemi di sprinkler antincendio. Il nottolino filettato zigrinato aiuta a semplificare le regolazioni verticali, mentre i bordi svasati sulla base (da 1,27 cm a 10,16 cm) aiutano a proteggere i tubi dai contatti con bordi taglienti del gancio.

CARATTERISTICHE

I bordi svasati aiutano a evitare ogni contatto tra superfici affilate e tubi (dimensioni da 1/2" a 4")

Il nottolino filettato prigioniero aiuta a garantire che il gancio ad asola e il nottolino filettato restino insieme

Consigliato per la sospensione di linee di tubazioni non isolate stazionarie

Prodotto in modo da utilizzare la barra filettata più piccola permessa da NFPA® per le tubazioni degli sprinkler antincendio

Conforme alla Specifica federale WW-H-171 (Tipo 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 10)

Materiale: Acciaio
Finitura: Prezincato




SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	Diametro esterno (OD)	Dimensione barra (RS)	A.	B
115M0050EG	597860	15	21.3 mm	M10	71 mm	28.6 mm
115M0075EG	597870	20	26.9 mm	M10	75.9 mm	30.2 mm
115M0100EG	597880	25	33.7 mm	M10	82.5 mm	34.9 mm
115M0125EG	597890	32	42.4 mm	M10	90.6 mm	38.1 mm
115M0150EG	597900	40	48.3 mm	M10	96.7 mm	41.3 mm
115M0200EG	597910	50	60.3 mm	M10	108.6 mm	47.6 mm
115M0250EG	597920	65	76 mm	M10	150.8 mm	87.3 mm
115M0300EG	597930	80	89 mm	M10	166.3 mm	88.2 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	Diametro esterno (OD)	Dimensione barra (RS)	A.	B
115M0400EG	597940	100	114 mm	M10	192.5 mm	100.9 mm
115M0500EG	597950	125	140 mm	M12	232.7 mm	120 mm
115M0600EG	597960	150	165 mm	M12	286.6 mm	160.4 mm
115M0800EG	597970	200	219 mm	M12	327.1 mm	175.1 mm

Table 2/2				
Codice a catalogo	Numero articolo	C	Carico statico limite (F)	Certificazioni
115M0050EG	597860	25.4 mm	5000N	cUL, UL, ITB
115M0075EG	597870	23.9 mm	5000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
115M0100EG	597880	24.1 mm	5000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
115M0125EG	597890	24.1 mm	5000N	ITB, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, UL
115M0150EG	597900	24.1 mm	5000N	ITB, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components, UL
115M0200EG	597910	23.9 mm	5000N	cUL, UL, ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0250EG	597920	50.8 mm	14000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB, UL
115M0300EG	597930	49.7 mm	14000N	FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB, UL
115M0400EG	597940	48.9 mm	14000N	ITB, cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0500EG	597950	57.1 mm	20000N	ITB, UL, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components
115M0600EG	597960	84.1 mm	20000N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, cUL
115M0800EG	597970	73.4 mm	20000N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

