

# ECN Dado universale, M8 Barra

## CODICE A CATALOGO

**ECNUNI08**

## CARATTERISTICHE

Dado universale per profili a C



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 585440

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Tipo di profilato: E0;E0L;E1;E2;E2L;E3;E4

Dimensione barra (RS): 8

Spessore (T): 4 mm

A.: 24 mm



B: 15 mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La forza di scorrimento F2 è limitata a 600 N per tutti i tipi di dadi e bulloni a T per sistemi con profilo a C.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E0                                    | 1100 N           |
| E0L                                   | 800 N            |
| E1                                    | 2300 N           |
| E2                                    | 1200 N           |
| E2L                                   | 1200 N           |
| E3                                    | 1300 N           |
| E4                                    | 1300 N           |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

