

Pin di codifica/codifica della tensione della scheda mezzanino PMC

CODICE A CATALOGO


60827-026

Pin di codifica/codifica di tensione per schede mezzanine PMC.

CARATTERISTICHE

Per evitare danni accidentali durante il montaggio di schede mezzanine, i pin di codifica/codifica sono imbullonati alle schede VMEbus per distinguere tra il funzionamento a 3,3 V e 5 V. Le schede mezzanino sono dotate di un foro praticato nella posizione appropriata. Il pin di codifica/codifica garantisce quindi che possano essere inserite solo schede mezzanine con la stessa tensione di esercizio. Per le euroboard a doppia altezza sono necessari 2 pezzi.

Pin di codifica/codifica di tensione per schede mezzanine PMC



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Indicatore di codifica/chiave

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Tipo: Piolo di codifica

Funziona con: Rack secondari; Custodie; Sistemi CompactPCI; Sistemi seriali CompactPCI; PXI

Tipo di filettatura: Metrico

Materiale: Acciaio inossidabile

Quantità nella confezione: 1

Profondità: 13.5mm

Altezza: 5mm

Lunghezza: 13.5mm

Larghezza: 5mm

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched

from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate in SPQ dichiarati da lui (SPQ, ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

