

Clip cavo/conduit, diametro esterno max 42 mm



CODICE A CATALOGO

K20

CARATTERISTICHE

Sostiene il conduit a barra filettata, filo o flangia

Può essere utilizzata anche per tubature metalliche flessibili, cavi corazzati, cavi portatili, tubi di controllo e cavi di comunicazione

Disponibile per conduit metallici, rigidi, non metallici, IMT, MC/AC e in alluminio

Nessuno strumento richiesto per l'installazione



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 170690

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Diametro esterno (OD): 42 mm Max

Carico statico 1 (F1): 220N

Carico statico 2 (F2): 445N

Carico statico 3 (F3): 100N


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Può richiedere un cavo di sospensione/asta specifici e EC311. Consultare le autorità locali.

Solo per applicazioni orizzontali con installazione di conduit.

Pezzo numero	Diametro esterno	Spessore della flangia
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

