

Kit supp. cavo 2mm term. ancor. supp. per lam. grec. senza utens.-3m lung.-44kg



CODICE A CATALOGO

SLK2L3DH

CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale per lamiera grecate pre-assemblato

Si fissa velocemente e facilmente su solette in lamiera grecata senza calcestruzzo

Basta premere le estremità all'interno del foro nella lamiera grecata ed è fissato

Il design innovativo protegge il cavo dagli bordi taglienti dei fori, minimizzando il rischio di danneggiamenti



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 196532

Materiale: Acciaio; Lega di zinco; Polipropilene

Finitura: Elettrozincato

Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01

È conforme a: HVAC-DCS SMACNA

Diametro della fune: 2 mm

Lunghezza della fune: 3m

Spessore della lastra di copertura per tetto: 1.5 mm Max

A.: 9.2 mm

Dimensione del foro (HS): 8 mm

Carico statico: 440N

Altezza (H): 55 mm

Larghezza (W): 19 mm

Spessore (T): 12.5 mm


Angolo (a): 90 ° Max

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La capacità di carico è applicabile solo se la capacità di carico dell'elemento di supporto (soletta in lamiera grecata) è adeguata.

Contattare il produttore della copertura per conoscere la capacità di carico consigliata.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

