

# Pannello frontale del soppalco PMC, non trattato, con schermatura EMC



Il pannello anteriore mezzanino è montato nelle forature del pannello anteriore PMC. Disponibili in diversi trattamenti. Per guarnizione EMC o-ring.

## CARATTERISTICHE

Il pannello anteriore mezzanino è montato nelle forature del pannello anteriore PMC

Schermatura EMC con o-ring conduttivo

**Tipo di prodotto:** Pannello frontale  
**Tipo:** Pannello frontale senza maniglia  
**Schermatura EMC:** Sì



## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Quantità nella confezione | Tipo di accessorio | Montaggio        | Tipo di guarnizione | Finitura anteriore | Finitura posteriore |
|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 20835-598         | 1                         | Pannello frontale  | Anteriore a vite | O-ring EMC          | Anodizzato         | Conduttivo          |
| 20835-922         | 1                         |                    | Anteriore a vite |                     | Cromato            | Cromato             |
| 20835-890         | 1                         |                    | Anteriore a vite |                     |                    |                     |
| 20835-923         | 1                         |                    | Anteriore a vite |                     | Cromato            | Cromato             |
| 20835-889         | 1                         | Pannello frontale  | Anteriore a vite | O-ring EMC          | Anodizzato         | Conduttivo          |
| 20835-893         | 10                        |                    | Anteriore a vite |                     | Cromato            | Cromato             |

| Codice a catalogo | Quantità nella confezione | Tipo di accessorio | Montaggio        | Tipo di guarnizione | Finitura anteriore | Finitura posteriore |
|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 20835-928         | 10                        |                    | Anteriore a vite |                     | Anodizzato         | Conduttivo          |
| 20835-924         | 10                        |                    | Anteriore a vite |                     | Cromato            | Cromato             |

| Table 2/2         |                |                           |            |            |         |           |           |
|-------------------|----------------|---------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Codice a catalogo | Bordi trattati | È conforme a              | Profondità | Finitura   | Altezza | Materiale | Larghezza |
| 20835-598         | N.             | PMC Mezzanine, IEEE P1386 | 2.5mm      | Anodizzato | 74mm    | Alluminio | 12.7mm    |
| 20835-922         | Sì             | PMC Mezzanine, IEEE P1386 |            |            | 74mm    | Zinco     | 12.7mm    |
| 20835-890         | N.             | PMC Mezzanine, IEEE P1386 |            |            | 74mm    | Zinco     | 12.7mm    |
| 20835-923         | Sì             | PMC Mezzanine, IEEE P1386 |            |            | 74mm    | Zinco     | 12.7mm    |
| 20835-889         | N.             | PMC Mezzanine, IEEE P1386 | 2.5mm      | Anodizzato | 74mm    | Alluminio | 12.7mm    |
| 20835-893         | Sì             | PMC Mezzanine, IEEE P1386 |            |            | 74mm    | Zinco     | 12.7mm    |
| 20835-928         | N.             | PMC Mezzanine, IEEE P1386 |            |            | 74mm    | Zinco     | 12.7mm    |
| 20835-924         | Sì             | PMC Mezzanine, IEEE P1386 |            |            | 74mm    | Zinco     | 12.7mm    |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**