

Collegamento velocità nVent CADDY SLK con loop



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad anello pre-assemblato

Soluzione semplice e flessibile per agganciarsi alla struttura dell'edificio

Passare il cavo intorno alla struttura quindi attraverso l'anello per una veloce installazione

Ideale per fissaggi su putrelle, travi e altri elementi strutturali in qualsiasi materiale

Perfetto per utilizzi in spazi ristretti e confinati

L'anello si aggancia direttamente a tubi canalizzazioni per trattamento aria

Materiale: Acciaio;Polipropilene;Lega di zinco
Finitura: Elettrozincato
Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01
È conforme a: HVAC-DCS SMACNA



SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della fune	Lunghezza della fune	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)
SLK15L1LP	196601	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L1LPR2	196628	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LP	196514	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L2LPR2	196629	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LP	196515	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L3LPR2	196630	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK15L5LP	196516	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L10LP	196606	2 mm	10m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L1LP	196604	2 mm	1m	101.6mm	55 mm	19 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della fune	Lunghezza della fune	Lunghezza(L)	Altezza(H)	Larghezza (W)
SLK2L2LP	196543	2 mm	2m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L3LP	196544	2 mm	3m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK2L5LP	196545	2 mm	5m	101.6mm	55 mm	19 mm
SLK3L10LP	196711	3 mm	10m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L2LP	196707	3 mm	2m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L3LP	196708	3 mm	3m	101.6mm	62 mm	24 mm
SLK3L5LP	196709	3 mm	5m	101.6mm	62 mm	24 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico	Certificazioni
SLK15L1LP	196601	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L1LPR2	196628	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2LP	196514	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L2LPR2	196629	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LP	196516	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L10LP	196606	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L1LP	196604	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L2LP	196543	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3LP	196544	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L5LP	196545	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK3L10LP	196711	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2LP	196707	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3LP	196708	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5LP	196709	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

