

# Raccordo a Y nVent CADDY Speed Link SLK con gancio a Y



## CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio due terminali a gancio pre-assemblati

Si fissa alla struttura dell'edificio e si aggancia per sospendere i corpi illuminanti o canaline supporto cavi

La molla di ritegno fornisce una connessione sicura

Il suo design permette di rimuoverlo temporaneamente per effettuare manutenzioni o aggiungere cavi nella canalina

La discesa singola con doppio gancio fornisce maggiore stabilità al sistema

Disponibile anche nella configurazione a singolo gancio terminale


|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Materiale:</b>                               | Acciaio; Lega di zinco; Polipropilene |
| <b>Finitura:</b>                                | Elettrozincato                        |
| <b>Fattore di sicurezza del carico statico:</b> | 5:01                                  |
| <b>È conforme a:</b>                            | HVAC-DCS SMACNA                       |
| <b>Diametro della fune:</b>                     | 2 mm                                  |



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza della fune | Lunghezza del cavo "Y" (YL) | A.      | B       | C      | Carico statico |
|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|----------------|
| SLK2YH500L2       | 196549          | 2m                   | 0.5m                        | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 440N           |
| SLK2YH500L3       | 196550          | 3m                   | 0.5m                        | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 440N           |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Altezza (H):</b>   | 55 mm    |
| <b>Larghezza (W):</b> | 19 mm    |
| <b>Spessore (T):</b>  | 12.5 mm  |
| <b>Angolo (a):</b>    | 90 ° Max |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

