


# Dispositivo di bloccaggio SLS collegamento velocità nVent CADDY



## CARATTERISTICHE

Il sistema di bloccaggio a singolo cilindro permette una rapida prefabbricazione con profili strut o staffe

Il dado ad innesto rapido si monta sul profilo strut o sulle staffe velocemente e con sicurezza per mantenere il dispositivo di bloccaggio in posizione e facilitare l'installazione

La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi

Si installa in profili strut senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel profilo stesso

Il tubetto di ritenuta ad innesto rapido guida il cavo nel meccanismo di bloccaggio e aggiunge stabilità al supporto

Si installa con la gola aperta del profilo strut rivolta verso l'alto o verso il basso per una maggiore flessibilità

**Materiale:** Acciaio; Polipropilene; Lega di zinco



## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Diametro della fune | Dimensioni delle filettature (TS) | Altezza 1 (H1) | Altezza 2 (H2) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| SLS2C50           | 196739          | 2 mm                | M8                                | 53mm           | 43.5mm         | 16 mm         |
| SLS3C50           | 196740          | 3 mm                | M12                               | 53mm           | 46.5mm         | 20 mm         |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Spessore (T) | Dimensione del foro (HS) | Dimensioni asola (SS)   |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| SLS2C50           | 196739          | 4 mm Max     | 8 - 10 mm                | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm  |
| SLS3C50           | 196740          | 6 mm Max     | 12 - 14 mm               | 12 x 10 mm - 12 x 14 mm |



## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il dispositivo di bloccaggio da 2mm e' compatibile con i profili C Tipo E0, E0L.

Il dispositivo di bloccaggio da 3mm e' compatibile con i profili C Tipo E1, E2, E2L, E3, E4 E5; profili Strut Tipo C asolati, Tipo A asolati, Tipo AS forati, Tipo CC asolato, Tipo AA asolato.

Il sistema di bloccaggio deve essere usato solo con bobine di cavo nVent CADDY Speed Link e i relativi accessori e deve essere abbinato alla stessa specifica misura del meccanismo di bloccaggio. Non usare con nessun altro cavo.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

