

Chiudere a scatto il morsetto per tubo protettivo/tubo



I morsetti per conduit con chiusura a scatto nVent CADDY (serie M) sono un metodo rapido ed efficiente per proteggere i circuiti di derivazione dei conduit per le installazioni elettriche. La serie M è progettata per fornire un posizionamento regolare nell'applicazione eliminando l'offset del conduit e mantenendo lo spazio all'interno delle scatole elettriche. Aumentate l'efficienza dell'installazione utilizzando la nostra gamma completa di conduit per il vostro prossimo progetto elettrico.

CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali

Elimina la necessità di conduit con curvatura offset

Chiusura manuale, nessuno strumento richiesto

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding



SPECIFICHE

Table 1/2



Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	Dimensione del foro (HS)	Tipo di foro
12MS1	179910	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	7 mm	Semplice

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro esterno (OD)	Dimensione del foro (HS)	Tipo di foro
16M	170100	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	7 mm	Semplice
20M	170110	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	7 mm	Semplice
24M	170120	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	7 mm	Semplice
32M	170130	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	7 mm	Semplice
6M	170790	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	7 mm	Semplice
812M	177130	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	7 mm	Semplice
8MS1	179900	Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	7 mm	Semplice

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico 1 (F1)	Carico statico 2 (F2)	Certificazioni
12MS1	179910	440N	110N	
16M	170100	440N	110N	UL, cUL
20M	170110	440N	110N	UL, cUL
24M	170120	440N	110N	UL, cUL
32M	170130	440N	110N	cUL, UL
6M	170790	440N	110N	UL, cUL
812M	177130	440N	110N	cUL, UL
8MS1	179900	440N	110N	

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

