

Morsetto per recinzione, un conduttore



The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.

CARATTERISTICHE

Aspetto a prova di furto

Ferramenta in acciaio inossidabile inclusa

La placcatura in stagno riduce al minimo il rischio di corrosione

Il morsetto accetta il conduttore in parallelo o ad angolo retto verso il tubo

Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post

Materiale: Bronzo;Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)

Finitura: Rivestito in stagno

SPECIFICHE


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni montante della recinzione, nominali	Diametro esterno montante della recinzione, reale (Ø)	Dimensioni del conduttore	Conduttore nVent ERICO Cu-Bond	È conforme a
FC074	198402	1 1/2"	48 mm	2/0 Pieno - 250 kcmil A trefoli, 50 mm ² A trefoli - 120 mm ² A trefoli		
FC075	198403	2"	60 mm	#4 Pieno - 2/0 A trefoli, 16 mm ² A trefoli - 70 mm ² A trefoli	CBSC8	IEC® 62561-1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni montante della recinzione, nominali	Diametro esterno montante della recinzione, reale(Ø)	Dimensioni del conduttore	Conduttore nVent ERICO Cu-Bond	È conforme a
FC076	198404	2"	60 mm	2/0 Pieno - 250 kcmil A trefoli, 50 mm ² A trefoli - 120 mm ² A trefoli	CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1
FC082	198411	3 1/2"	102 mm	2/0 Pieno - 250 kcmil A trefoli, 50 mm ² A trefoli - 120 mm ² A trefoli		
FC078	198406	2 1/2"	73 mm	2/0 Pieno - 250 kcmil A trefoli, 16 mm ² A trefoli - 120 mm ² A trefoli		
FC079	198407	3"	89 mm	#4 Pieno - 2/0 A trefoli, 16 mm ² A trefoli - 70 mm ² A trefoli		

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La conformità IEC è valida solo per i conduttori nVent ERICO Cu-Bond certificati.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE