

# Kit telaio H a piramide nVent CADDY



## CARATTERISTICHE

La parte inferiore in schiuma o gomma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

L'interfaccia in gomma della copertura è ideale per le installazioni di pannelli solari

Il kit include 2 basi per colonna con componenti di montaggio preinstallati, 6 bulloni, 6 dadi per profilo e 2 staffe a L per completare il telaio a H

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

Adatto a profili strut standard



## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                  | Temperatura    | Fattore di sicurezza del carico statico | Rivestimento inferiore in gomma | Tipo di profilo strut |
|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| PHK               | 360420          | Polipropilene, Polietilene | -34.4 to 54 °C | 3:01                                    | Schiuma                         | A (41 x 41 mm)        |


Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Altezza (H) | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Area della superficie | Carico statico |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|
| PHK               | 360420          | 117 mm      | 314mm         | 314 mm        | 0.18m <sup>2</sup>    | 6670N          |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico rappresenta 3335 N per base. L'installatore deve valutare e dimensionare i profili strut in modo che l'assemblaggio del telaio ad H possa supportare correttamente il carico applicato.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

