

Base per montante con telaio ad H a piramide nVent CADDY



CARATTERISTICHE

La parte inferiore in schiuma o gomma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

L'interfaccia in gomma della copertura è ideale per le installazioni di pannelli solari

Componenti di montaggio preinstallati sulle basi

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

Adatto a profili strut standard

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Temperatura	Fattore di sicurezza del carico statico	Rivestimento inferiore in gomma
PHB	360422	Acciaio, Polipropilene, Polietilene	Zincata a caldo	-34 to 54.4 °C	3:01	Schiuma



Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di profilo strut	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Area della superficie
PHB	360422	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm	314 mm	0.09m ²

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario	Carico statico
PHB	360422	1.8 kg	3335N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

