

Refrigeratore industriale, TAL



Il refrigeratore industriale ad acqua TAL offre precisione e affidabilità in un design compatto. L'elevata precisione di raffreddamento migliora la qualità della produzione, garantendo risultati migliori sul prodotto finale. L'ampia gamma di accessori e opzioni consente diverse configurazioni di refrigeratori per soddisfare ogni esigenza applicativa. Il refrigeratore TAL ha un design ecocompatibile con componenti ad alte prestazioni.

STANDARD INDUSTRIALI

CE; UKCA

CARATTERISTICHE

Compressore ermetico.

Raccorderia idraulica in ottone.

Evaporatore a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile.

Condensatore ad alta efficienza.

Ventola assiale.

Circuitazione idraulica in materiale non ferroso.

Configurazione idraulica standard con pompa e serbatoio aperto.

Intervallo di temperatura impostabile del fluido: Da +8 °C a +25 °C



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Capacità nominale Watt a 50 Hz	Capacità nominale Watt a 60 Hz	Tipo di fluido	Tensione nominale	Frequenza nominale	Refrigerante
TAL24	2300W	2700W	Acqua	230V	50 – 60Hz	R513A
TAL29	2900W	2900W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL37	3600W	4200W	Acqua	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL46	4550W	4550W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL57	6000W	6000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

Codice a catalogo	Capacità nominale Watt a 50 Hz	Capacità nominale Watt a 60 Hz	Tipo di fluido	Tensione nominale	Frequenza nominale	Refrigerante
TAL76	8100W	8100W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL93	9550W	9550W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA0	10900W	10900W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA3	12400W	12400W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA5	17800W	17800W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA8	20100W	20100W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB5	24800W	24800W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALB9	29000W	29000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALC5	35800W	35800W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALD9	47000W	47000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALE6	55000W	55000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALF8	67000W	67000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALI4	94000W	94000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A

Table 2/2

Codice a catalogo	Capacità nominale Watt a 50 Hz	Capacità nominale Watt a 60 Hz	Tipo di fluido	Tensione nominale	Frequenza nominale	Refrigerante
TALM0	110000W	110000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALO6	134000W	134000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB0	20100W	20100W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALC6	35800W	35800W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALF9	67000W	67000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Un'ampia gamma di accessori e opzioni consente molteplici configurazioni per soddisfare le diverse esigenze applicative.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.