


nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit



CARATTERISTICHE

Out of the box trapeze solution includes Telescoping Strut Replacement, wire rope with pre-assembled hook end-fitting, and two nVent CADDY Speed Link SLS locking devices

Telescopes to the desired length and is locked in place by snapping closed a spring retainer clip

Standard strut profile runs the entire length of the Telescoping Strut Replacement, allowing most standard fittings to be placed anywhere between the wire rope supports

Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray

Conduit and pipe can be placed directly on the strut profile, saving vertical space in buildings with limited room for installation

Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope

Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners

Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools

Installs in telescoping strut replacement without the need to insert fingers or tools into the channel

Easy to remove for applications requiring maintenance

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	TSR1220SLS3
Numero articolo	366595
Materiale	Acciaio Lega di zinco Poliammide
Finitura	Elettrozincato Prezincato
È conforme a	HVAC-DCS SMACNA
Diametro della fune	3 mm
Lunghezza della fune	3m
Lunghezza 1 (L1)	356 - 546 mm
Lunghezza 2 (L2)	318 - 508 mm
Altezza (H)	35 mm
Larghezza (W)	41 mm
Spessore (T)	1 mm
A.	57.6 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	TSR1220SLS3
B	23.2 mm
C	6.1 mm
D	22.2 mm
E	46.5 mm
Carico statico 1 (F1)	1330N
Carico statico 2 (F2)	880N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Static Load 1 represents a distributed load for 12" - 20" (300 - 500 mm) installations and a point load for 12" - 16" (300 - 400 mm) installations. Static Load 2 represents a point load for 16" - 20" (400 - 500 mm) installations.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

