

Telescoping Pipe Stand



The nVent CADDY Telescoping Pipe Stand is an adjustable and flexible solution for supporting horizontal pipe runs using a traditional V-Saddle or bolt flange attachment method. The design ensures a faster installation that quickly adapts to a variety of pipe sizes and heights from the floor. The unique V-bolt fastener—with built in nVent CADDY Rod Lock Technology and flange attachment tabs—can adapt to a large range of bolt patterns, sizes and pipe diameters, ultimately reducing inventory and the amount of components needed with over two-thirds savings. Offering a complete out-of-the-box assembly, the nVent CADDY Telescoping Pipe Stand is a contemporary solution for pipe runs.

CARATTERISTICHE

Supports and fastens low-to-the-ground horizontal pipe runs

Telescoping post provides fast vertical height adjustment

Designed to minimize fabrication and reduce installation time of a complete stand compared to traditional methods

Integrated weep hole at bottom of stand provides drainage for condensation

Includes four holes for anchoring base to floor

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 36, 37, 38, 39), Manufacturers Standardization Society ANSI/MSS SP-58 (Type 36, 37, 38)

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	A.	B	C	D
CTS10	580066	125 - 250	605 - 1070 mm	365 mm	216 mm	165 mm
CTSS10		125 - 250	410 - 655 mm	365 mm	216 mm	165 mm
CTS10A24		300 - 600		686 mm		

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	E	G	Dimensione del foro (HS)	Carico statico	Peso unitario
CTS10	580066	135 - 260 mm	608 - 1021 mm	16 mm	13540N	16.1 kg
CTSS10		135 - 260 mm	405 - 595 mm	16 mm	13540N	14.3 kg
CTS10A24				16 mm		3.4 kg





INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

When insulating pipe install V-bolt after insulation.

Telescoping pipe stand can accommodate pipes up to 24" when v-bolt is removed. Installer must determine weight of the pipe and proper spacing when supporting larger sizes.

2:1 safety factor used for metric Static Load. 3.5:1 safety factor used for imperial Static Load.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

