

Morsettiera in acciaio inox, SSTB



La gamma di cassette di derivazione in acciaio inossidabile, SSTB, con grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma SSTB è adatta per il montaggio in interno e in esterno grazie alla resistenza alla corrosione. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inox pre satinato AISI 304L / AISI 316L (a richiesta). Base: 1 mm. Coperchio: 1,5 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. Quattro prigionieri M6x13 per il fissaggio del profilo inferiore/della piastra di montaggio. Per facilitare l'installazione, ogni angolo posteriore della cassa è contrassegnato a laser per indicare con precisione dove praticare i fori e fissare le staffe per il montaggio a parete AWS.

Guarnizione: La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato o da una guarnizione in silicone iniettato.

Messa a terra: Bulloni di messa a terra M8x18 mm per corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette dei punti di messa a terra.

Protezione: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Fornitura: Base, coperchio, viti del coperchio e di fissaggio, coperture e accessori di messa a terra.

Finitura:	Spazzolato
Spessore del corpo:	1mm
Spessore porta:	1.5mm

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Peso
SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	1.1kg
SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	1.1kg
SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	1.3kg
SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	1.3kg
SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	1.9kg
SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	1.8kg
SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	2.2kg
SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	2.15kg
SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	1.7kg
SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	1.65kg
SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	2kg
SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	1.9kg
SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	2.3kg
SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	2.25kg
SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	2.7kg
SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	2.55kg
SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	2.9kg
SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	2.8kg
SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	3.3kg
SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	3.15kg

Table 2/3


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Peso
SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	4.1kg
SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	3.9kg
SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	4.8kg
SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	4.55kg
SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	6.2kg
SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	5.9kg
SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	3.2kg
SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	3.05kg
SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	3.6kg
SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	3.45kg
SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	4.5kg
SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	4.3kg
SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	5.4kg

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Peso
SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	5.1kg
SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	6.4kg
SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	6.1kg
SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	5.8kg
SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	5.4kg
SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	8.1kg
SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	7.55kg

Table 3/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Peso
SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	10.3kg
SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	9.7kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

