


Cassetta di derivazione in acciaio dolce, STE



Le cassette di derivazione in acciaio dolce nVent HOFFMAN, STE, con grado di protezione IP66 sono disponibili subito in diverse misure. Le cassette in acciaio dolce sono particolarmente adatte per gli ambienti interni più impegnativi. Il grado di protezione IP66 impedisce l'ingresso di acqua e polvere nella cassetta, proteggendo le apparecchiature e i componenti elettrici ed evitando guasti e inutili tempi di inattività. Il design sottile della cassetta consente di risparmiare spazio, mentre la cerniera a 180° dello sportello consente un facile accesso per gli operatori e le esigenze di manutenzione ordinaria. Le cassette includono anche una serratura standard per la sicurezza.

CARATTERISTICHE

Materiale: acciaio dolce da 1,2 mm.

Corpo: piegato e saldato in continuo. Quattro fori del diametro di 8,5 mm per il fissaggio a parete. Quattro prigionieri M6 x 13 per il fissaggio dei profili inferiori/della piastra di montaggio.

Porta: grazie alle robuste cerniere Zamak a 180 gradi, lo sportello, di facile installazione, può essere montato per l'apertura a destra o a sinistra. Una guarnizione in poliuretano iniettato garantisce una tenuta sicura.

Guarnizione: guarnizione in poliuretano iniettato

Serratura Zamak a doppia mappa da 3 mm, con movimento a 90° e meccanismo antivibrazione, personalizzata da nVent HOFFMAN.

Messa a terra: prigionieri per il collegamento di terra M8x18 mm su corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette di collegamento di terra.

Finitura: rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.

Consegna: corpo, sportello, cerniera, serratura, chiave in plastica da 3 mm a doppia mappa e accessori per il montaggio.

La piastra di montaggio (BMP), i profili DIN (BDR) e i profili montati (BPP) devono essere ordinati separatamente per completare l'installazione.

Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Spessore
STE151508	150mm	150mm	80mm	1.2mm
STE151512	150mm	150mm	120mm	1.2mm
STE202008	200mm	200mm	80mm	1.2mm
STE202012	200mm	200mm	120mm	1.2mm
STE203012	200mm	300mm	120mm	1.2mm
STE301508	150mm	300mm	80mm	1.2mm
STE301512	150mm	300mm	120mm	1.2mm
STE302008	200mm	300mm	80mm	1.2mm
STE302012	300mm	200mm	120mm	1.2mm
STE303012	300mm	300mm	120mm	1.2mm
STE402008	200mm	400mm	80mm	1.2mm
STE402012	200mm	400mm	120mm	1.2mm
STE403012	300mm	400mm	120mm	1.2mm
STE404012	400mm	400mm	120mm	1.2mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.