

Contenitore a doppio sportello in acciaio inox, ADR



La gamma ADR di casse per montaggio a parete in acciaio inossidabile, con porta doppia e grado di protezione IP 55, è ideale per il montaggio in spazi ristretti dove la porta singola, se aperta, occuperebbe uno spazio eccessivo di fronte alla cassa. La capacità di carico delle porte inoltre è maggiore perché ripartita in due sezioni. Questa tipologia di armadi è adatta a molteplici applicazioni ed ambienti in cui è importante soddisfare determinati requisiti, in quanto i componenti all'interno della cassa sono adeguatamente protetti.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304L / AISI 316L. Corpo: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2.5 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. Per facilitare l'installazione, ogni angolo posteriore della cassa è contrassegnato a laser per indicare con precisione dove praticare i fori e fissare le staffe per il montaggio a parete AWS.

Porta: Angolo a pezzo unico. Montaggio a filo, con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno rimovibile. La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato o da una guarnizione in silicone iniettato. Prigionieri interni M6 saldati per il montaggio dei profili delle porte MMDP opzionali.

Serratura: Chiusura cromata personalizzata nVent HOFFMAN doppia aletta da 3 mm con movimento a 90°. Chiusura su 3 punti. Chiusura in acciaio inox e altre versioni sono disponibili come accessori.

Piastra di montaggio: Fissata su bulloni M8 saldati sul retro della cassa. In casse con altezza o larghezza di 800 mm o più, la piastra di montaggio ha una piega su tutti e quattro i lati per una maggiore rigidità. Utilizzando l'accessorio AMG, la piastra di montaggio può essere regolato in profondità.

Accesso per il cavo: Nessuna apertura della piastra passacavi di serie per massimizzare la tenuta e la pulizia.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Protezione: Corrisponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Fornitura: Piastra di montaggio, completa di accessori e punti di messa a terra. Imballo in cartone riutilizzabile.

Ulteriori informazioni: È consigliato l'utilizzo di una gestione termica, ventilazione e pensilina parapioggia per applicazioni all'esterno o in ambienti aggressivi. Per maggiori informazioni consultare la sezione accessori generali o il capitolo informazioni tecniche.


Finitura: Spazzolato
Spessore del corpo: 1.5mm
Spessore porta: 2mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Profondità di montaggio massima
ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	282mm
ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	282mm
ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	282mm
ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	282mm
ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	382mm
ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	382mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

* Chiusura su 3 punti.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

