


Ingresso cavi con doppia protezione per contenitori per montaggio a parete, CED



Il passacavo in gomma è facile da montare e i cavi e i tubi possono essere tirati facilmente senza attrezzi, assicurando il mantenimento del grado di protezione della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: La guarnizione di gomma è molto semplice da usare. L'installazione non richiede attrezzi, che a sua volta significa costo del lavoro più basso. La membrana "pushout" è un sigillo permanente fino a quando non è penetrata da un cavo o un tubo. Adatto per fori in materiali da 0,5 a 4 mm di spessore.

Materiale: EPDM, senza alogeni.

Resistenza alla temperatura: -40°C a +110°C.

Finitura: RAL 7035.

Protezione: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


Materiale:	EPDM
Finitura:	Uniforma
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Altezza 1 (H1)	Diametro	Gamma dei diametri dei cavi
CED12	20mm	20mm	12.8mm	5.6mm	20mm	4 – 7mm
CED16	21mm	21mm	17.7mm	11mm	21mm	5 – 9mm

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Altezza 1 (H1)	Diametro	Gamma dei diametri dei cavi
CED20	25.5mm	25.5mm	20mm	13.4mm	25.5mm	8 – 13mm
CED25	30.5mm	30.5mm	21.3mm	15.3mm	30.5mm	11 – 17mm
CED32	38.5mm	38.5mm	24.6mm	18.6mm	38.5mm	15 – 20mm
CED40	48.5mm	48.5mm	29.5mm	21.7mm	48.5mm	19 – 28mm
CED50	60.5mm	60.5mm	34.8mm	25mm	60.5mm	27 – 35mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

