

# Contenitore di controllo interfaccia operatore, OICE-SS



La cassa per interfaccia di controllo operatore in acciaio inox OICE-SS è dotata di un foro pronto all'uso per facilitare il posizionamento su un braccio orientabile. Con gli elevati livelli di protezione IP66 e NEMA 12 e 4X, la cassa può essere utilizzata in ambienti che richiedono il design sanitario.

## CARATTERISTICHE

**Materiale:** Acciaio inox pre-satinato AISI 304L. Corpo: 1,5 mm. Porta per AISI 304L: 1,5 mm / 2 mm per casse con altezza o profondità di 600 mm o superiore. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 2 mm.

**Corpo:** Piastra di rinforzo ripiegata e saldata, montata sul tetto della cassa.

**Porta posteriore:** Formatura angoli in un pezzo. Montata a filo con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno removibile. Possono essere montate in modo da consentire l'apertura a sinistra o a destra. Una guarnizione in poliuretano iniettato garantisce una tenuta corretta.

**Serratura:** inserto a doppia aletta da 3 mm in zamak con movimento a 90° e meccanismo antivibrazione, personalizzata nVent HOFFMAN. Due serrature per casse da 600 mm di altezza.

**Protezione:** Corrispondente a IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

**Finitura:** Acciaio inossidabile 400 pre-satinato.

**Consegna:** Cassa con porta, chiave in plastica a doppia aletta da 3 mm e accessori per il montaggio.

**Materiale:** Acciaio inossidabile 304; Acciaio inox 316L

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Compatibilità del sistema                         | Peso |
|-------------------|---------|-----------|------------|---------------------------------------------------|------|
| OICE60606030SS    | 600mm   | 600mm     | 300mm      | Serie 2 Compact, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max | 3kg  |
| OICE48405021SS    | 400mm   | 500mm     | 210mm      | Acciaio inox CS480                                | 3kg  |
| OICE48404021SS    | 400mm   | 400mm     | 210mm      | Acciaio inox CS480                                | 3kg  |
| OICE60505021SS    | 500mm   | 500mm     | 210mm      | Serie 2 Compact, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max | 3kg  |
| OICE48406021SS    | 400mm   | 600mm     | 210mm      | Acciaio inox CS480                                | 3kg  |

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Compatibilità del sistema                         | Peso |
|-------------------|---------|-----------|------------|---------------------------------------------------|------|
| OICE60406021SS    | 400mm   | 600mm     | 210mm      | Serie 2 Compact, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max | 3kg  |
| OICE48303615SS    | 300mm   | 360mm     | 150mm      | Acciaio inox CS480                                | 3kg  |
| OICE48505021SS    | 500mm   | 500mm     | 210mm      | Acciaio inox CS480                                | 3kg  |
| OICE48364015SS    | 360mm   | 400mm     | 150mm      | Acciaio inox CS480                                | 3kg  |
| OICE60404021SS    | 400mm   | 400mm     | 210mm      | Serie 2 Compact, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max | 3kg  |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**