


Ingresso cavi di protezione semplice per contenitori per montaggio a parete, CES



Il passacavo in gomma è facile da montare, e i cavi e i tubi possono essere tirati facilmente con un'inclinazione senza attrezzi, assicurando il mantenimento del grado di protezione della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Semplice anello di tenuta realizzati in un materiale gommoso. L'installazione non richiede attrezzi. La membrana "pushout" è un sigillo permanente fino a quando non è penetrata da un cavo o un tubo, e avete sempre una apertura circolare e il periodo garantito. E 'dotato di un calzino che chiude stretto intorno al cavo e consente di spostarla in giro come un "joy-stick" in apertura senza mettere in pericolo l'IP, quindi funziona molto bene con i cavi che passano attraverso un angolo. Adatto per fori in materiali da 0,5 a 4,5 mm di spessore.

Materiale: TPE (elastomero termoplastico), senza alogeni.

Resistenza alla temperatura: -50°C a +125°C.

Finitura: RAL 7035.

Protezione: IP 67.

The installation does not require tools

The "pushout" membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a "joy-stick" in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness

Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035
Finitura:	Uniforma
Materiale:	Elastomero termoplastico

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Altezza (H)	Diametro	Gamma dei diametri dei cavi
CES16	11mm	24mm	24mm	4mm min	23.5mm	5 – 10mm
CES25	11mm	33mm	33mm	4mm min	39.5mm	8 – 17mm

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Altezza (H)	Diametro	Gamma dei diametri dei cavi
CES20	11mm	28mm	28mm	4mm min	27.5mm	6 – 13mm
CES32	11mm	40mm	40mm	4mm min	39.5mm	12 – 24mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY
 ERICO
 HOFFMAN
 ILSCO
 SCHROFF
 TRACHTE