

Sportello singolo in acciaio inox con contenitore per cappa antipioggia integrato, AFS



La gamma AFS di casse per montaggio a parete in acciaio inossidabile, con porta singola e grado di protezione IP 66, è dotata di tetto inclinato integrato. Grazie alle sue caratteristiche costruttive, acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro, evitando i rischi legati al guasto dei componenti e, con essi, i conseguenti tempi d'inattività. La gamma AFS è ideale per l'industria agroalimentare, l'industria farmaceutica e tutti i settori dove è richiesta una pulizia ricorrente degli ambienti e ovunque sia importante soddisfare determinati requisiti relativi al grado di protezione.

STANDARD INDUSTRIALI

CE, UK CA, UL, DNV

CARATTERISTICHE

Corpo: Con un'angolazione compresa tra 8 e 20°, il tetto spiovente offre uno sbalzo di 10 mm per drenare liquidi e altri detriti dalla porta anteriore. Piegato e saldato in continuo. Per facilitare l'installazione, ogni angolo posteriore della cassa è contrassegnato a laser per indicare con precisione dove praticare i fori e fissare le staffe per il montaggio a parete AWS.

Ulteriori informazioni: È consigliato l'utilizzo di una gestione termica o di ventilazione per applicazioni all'esterno o in ambienti aggressivi. Per maggiori informazioni consultare la sezione accessori generali o il capitolo informazioni tecniche.

Protezione: Corrisponde a IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Piastra di montaggio: Fissata su bulloni M8 saldati sul retro armadio. In armadi con altezza o larghezza di 800 mm o superiore, la piastra di montaggio prevede una bordatura sui quattro lati per una maggiore rigidità.

Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304L / AISI 316L. Corpo: 1.5 mm. Porta: 1.5 mm / 2 mm per cassette con altezza pari a 1000 mm o maggiore. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2.5 mm.

Serratura: Serratura doppia aletta da 3 mm in metallo Zamak con movimento a 90°. Serratura in acciaio INOX e altre serrature, disponibili su richiesta.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Porta: Angolo a pezzo unico. Montaggio a filo con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno rimovibile. Possono essere montate per consentire l'apertura a destra o a sinistra (lavorazione necessaria). La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato. Per AISI 316L, la tenuta è assicurata da una guarnizione in silicone iniettato.

Fornitura: Piastra di montaggio completa di accessori e punti di messa a terra. Imballato in un cartone riutilizzabile.

Accesso per il cavo: Non sono previste aperture per passacavi di serie.

Cable access: No gland openings as standard

Additional information: In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section

Finitura: Spazzolato

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Materiale	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
AFS12063	1200mm	600mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	1150 x 550mm	280mm
AFS12083-316	1200mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS12083	1200mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	1150 x 750mm	280mm
AFS12084	1200mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	1150 x 750mm	380mm
AFS12084-316	1200mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	1150 x 750mm	380mm
AFS12063-316	1200mm	600mm	300mm	Acciaio inossidabile 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS04031	400mm	300mm	155mm	Acciaio inossidabile 304	375 x 250mm	135mm
AFS03021-316	300mm	200mm	155mm	Acciaio inossidabile 316L	275 x 150mm	135mm
AFS04031-316	400mm	300mm	155mm	Acciaio inossidabile 316L	375 x 250mm	135mm
AFS03021	300mm	200mm	155mm	Acciaio inossidabile 304	275 x 150mm	135mm
AFS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 316L	1350 x 750mm	380mm
AFS14084	1400mm	800mm	400mm	Acciaio inossidabile 304	1350 x 750mm	380mm
AFS05052-316	500mm	500mm	210mm	Acciaio inossidabile 316L	475 x 450mm	190mm
AFS04042	400mm	400mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	375 x 350mm	190mm
AFS08062	800mm	600mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	750 x 550mm	190mm
AFS05052	500mm	500mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	475 x 450mm	190mm
AFS06042	600mm	400mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	575 x 350mm	190mm
AFS04062-316	400mm	600mm	210mm	Acciaio inossidabile 316L	375 x 550mm	190mm

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Materiale	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
AFS08062-316	800mm	600mm	210mm	Acciaio inossidabile 316L	750 x 550mm	190mm
AFS06042-316	600mm	400mm	210mm	Acciaio inossidabile 316L	575 x 350mm	190mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Materiale	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
AFS06062	600mm	600mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	575 x 550mm	190mm
AFS04042-316	400mm	400mm	210mm	Acciaio inossidabile 316L	375 x 350mm	190mm
AFS04062	400mm	600mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	375 x 550mm	190mm
AFS06062-316	600mm	600mm	210mm	Acciaio inossidabile 316L	575 x 550mm	190mm
AFS08082	800mm	800mm	210mm	Acciaio inossidabile 304	750 x 750mm	190mm
AFS08082-316	800mm	800mm	210mm	Acciaio inossidabile 316L	750 x 750mm	190mm
AFS08063	800mm	600mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	750 x 550mm	280mm
AFS06063	600mm	600mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	575 x 550mm	280mm
AFS08063-316	800mm	600mm	300mm	Acciaio inossidabile 316L	750 x 550mm	280mm
AFS06063-316	600mm	600mm	300mm	Acciaio inossidabile 316L	575 x 550mm	280mm
AFS06083	600mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	550 x 750mm	280mm
AFS10083	1000mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	950 x 750mm	280mm
AFS08083-316	800mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 316L	750 x 750mm	280mm
AFS06083-316	600mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 316L	550 x 750mm	280mm
AFS08083	800mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 304	750 x 750mm	280mm
AFS10083-316	1000mm	800mm	300mm	Acciaio inossidabile 316L	950 x 750mm	280mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE