

# Sistema VME64x, 2 U, 4 slot, alimentatore collegabile

## CODICE A CATALOGO

**20836-245**

Sistema VME64x per 4 schede VME64x a montaggio orizzontale 6 U, 160 mm. Opzione i/o posteriore. L'alimentazione del sistema è fornita da un massimo di due alimentatori collegabili. Un vassoio per ventole hot swap con 4 ventole garantisce un raffreddamento eccellente.


## CARATTERISTICHE

Sistema conforme a IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a VITA 1.1-1997

Backplane di alimentazione a PICMG 2.11 (P 47), predisposto per l'installazione di due PSU compatibili da 19", 300 W (3 U, 8 CV)

Dissipazione del calore mediante un vassoio della ventola con 2 ventole, raffreddamento da destra a sinistra; monitoraggio della ventola e visualizzazione della tensione

Sistema per montaggio orizzontale su scheda con formati scheda; parte anteriore: 6 U, 160 mm di profondità; i/o posteriore, posteriore: 6 U, profondità 80 mm



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 4

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: Prolunga 6 U VME64

Trasferimento dati: VME64; VME2eSST

Potenza per slot: 30W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Da sinistra a destra

Altezza del rack: 2U



Tipo di alimentazione: (2) PSU collegabile

Alimentazione inclusa: N.

I/O posteriore: Sì

È conforme a: ANSI/VITA 1,1-1997

Profondità: 277.5mm

Altezza: 88.1mm

Larghezza: 449mm

Peso netto: 8.35kg

Quantità nella confezione: 1

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.