

Armadietto per carico pesante sismico Varistar CP, Bellcore zona 4, EMC, 2100H 600W 600D

CODICE A CATALOGO

10630-048



Armadio con grado di protezione IP 55 e conformità EMC per ambienti sismici estremi testato in base alla zona Bellcore 4 con una capacità di carico dinamica di 500 kg. Sono disponibili soluzioni personalizzate con carichi più elevati. L'armadio è ampiamente utilizzato in applicazioni ICT in aree soggette a terremoti, strutture di costruzione e spedizione, aeroporti, ferrovie e molti altri.

Altre dimensioni e versioni possono essere configurate nel configuratore online

CARATTERISTICHE

Earthquake Secure fino a Bellcore zone 4, testato con 500 kg per Telcordia GR-63 Core, certificato NEBS

Carico statico?capacità di carico 1600 kg

Tipo di protezione IP55

Elevata capacità di schermatura testata secondo IEC 61587?3, con guarnizione antincendio EN45545-2

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Armadio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Materiale del telaio: Acciaio

Finitura: Verniciato a polvere

Altezza del rack: 42U

Altezza: 2000mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 600mm

Carico statico: 1600kg

Grado di protezione: IP55

È conforme a: IEC 60529; IEC 61587-1; CODICE 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2;
Telcordia GR-63 Core Zone 4

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Frequenza: 50 Hz

Materiale: Acciaio

Peso netto: 180.164kg

Quantità nella confezione: 1

Tolleranza agli urti e alle vibrazioni: 5g (force)

Funziona con: Varistar CP

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE