

Rack Safety Plus, 3 U, 400 V CA, 63 A, CEE

CODICE A CATALOGO

21270-063



L'unità nVent SCHROFF rack Safety Plus è un'unità di distribuzione dell'alimentazione da 19" utilizzata per fornire l'alimentazione di rete CA ai dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale. Inoltre, è dotato di una funzione di arresto di emergenza.

CARATTERISTICHE

Unità di distribuzione dell'alimentazione da 4 U con funzione di arresto di emergenza

Fornisce l'alimentazione di rete CA ai dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale

230 / 400 V trifase, ingresso di rete da 63 A con interruttore automatico di rete

Uscite c.a. con diversi tipi di connettore, attivate tramite interruttore ON/OFF

Uscite CA permanenti (assistenza)

Tutte le uscite sono protette da interruttori automatici

La funzione di arresto di emergenza soddisfa i requisiti EN 60947-5-1 ed EN 60204-1 ed è a prova di atti vandalici

È possibile collegare al sistema un pulsante di arresto di emergenza esterno aggiuntivo

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Distributore di potenza

Tipo di accessorio: Accessori per la distribuzione di energia

Coperchio dell'interruttore automatico: Sì

Filtro EMC: N.

Funzione: Arresto di emergenza

Tensione di ingresso CA: 400V

Limitatore della corrente di spunto: N.

Numero di fasi: 3

Altezza del rack: 4U

Dispositivo di corrente residua: Sì

Tipo di presa: CEE; IEC C13

Limitatore di sovratensione: N.

Funziona con: Varistar; Varistar CP; Novastar

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail

price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per la configurazione esatta delle funzioni opzionali e la configurazione di esempio, fare riferimento alla tabella relativa agli articoli forniti.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

