

PDU EDGE 48 V CC 8X35A

CODICE A CATALOGO

21280-003



L'unità di distribuzione dell'alimentazione (DCDU) nVent Edge-DC-48 VDC è progettata per fornire una distribuzione dell'alimentazione efficiente, sicura e affidabile per le telecomunicazioni e gli ambienti di edge computing. Questa unità garantisce prestazioni e protezione ottimali per l'infrastruttura critica.

CARATTERISTICHE

Elevata capacità di potenza: Robusto ingresso da 250 A 48 V CC

Capacità di accoppiamento cieco: Supporta moduli c.c. commutati e dosati da 10 A A 60 A

Allarme di scatto dell'interruttore di circuito: Notifica immediata per migliorare i tempi di risposta

Conformità agli standard del settore: Certificazione UL/CE

Demolitori sostituibili a caldo con misurazione precisa: Per energia, potenza, corrente e tensione sia a livello di ingresso che di dispositivo

Controllo granulare con commutazione a livello di dispositivo: Gestione dei singoli dispositivi per ottimizzare le prestazioni

Monitoraggio del livello di fatturazione: Identificazione di potenziali guasti del sistema

Sistema Smart Alerting: Informa su sovracorrente, sovratensione, sottotensione e altre violazioni di soglia

Interfaccia controller: Connessione di rete TCP o IP

Gestione locale: È dotato di pulsante sul pannello anteriore per attivare/disattivare l'uscita del modulo. L'indicatore LED di stato del pannello trasmette rapidamente le informazioni del modulo all'utente locale



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Distributore di potenza

Interruttore automatico: - 48 VDC 35 Amp

Quantità dell'interruttore automatico: 8

Profondità: 410mm

Tensione di ingresso CC: -48V min

Tipo di dosaggio: Uscita

Numero di prese sostituite: (8) 35 A

Altezza del rack: 3U

Larghezza rack: 84HP

Corrente nominale: 250A

Tipo: - 48 V DCDU

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per la configurazione esatta, fare riferimento alla tabella degli articoli consegnati

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

