

# Sistema CPCI per alimentatore collegabile, orizzontale, 1 U, 2 slot

## CODICE A CATALOGO

**24579-078**

Sistema CompactPCI da 1 U con gabbia orizzontale per schede per due schede da 6 U, due schede RTM e un alimentatore collegabile CompactPCI da 3 U.

## CARATTERISTICHE


Conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a PICMG 2,0 rev. 3,0

Sistema con gabbia orizzontale per schede. Formato scheda anteriore: 6 U, 160 mm di profondità; i/o posteriore: 6 U, profondità 80 mm

Backplane (backplane di segnale e alimentazione in un'unica unità) a 2 slot, 6 U, 64 bit, slot di sistema sinistro, connettore di alimentazione (1 x P 47)

Dissipazione del calore mediante ventola hot-swap (flusso d'aria da destra a sinistra)

Predisposto per l'assemblaggio di un alimentatore CompactPCI da 19" (3 U, 8 CV)



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 2

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: 6 U CompactPCI

Trasferimento dati: Bus PCI a 64 bit

Potenza per slot: 40W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Da destra a sinistra

Altezza del rack: 1U

Tipo di alimentazione: (1) PSU collegabile

Alimentazione inclusa: N.

I/O posteriore: Sì

È conforme a: PICMG 2.0 R3.0

Profondità: 275mm

Altezza: 44.64mm

Larghezza: 449mm

Peso netto: 4.56kg

Quantità nella confezione: 1

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

Versione da 48 V CC su richiesta.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

