

# Fascetta serrafili con clip a flangia

## CARATTERISTICHE

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi

Per l'installazione è necessario solo un martello

Completa di fascetta



## SPECIFICHE


Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                            | Finitura           | Spessore della flangia (FT) | Fascetta                             | Diametro (Ø) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 2H4CTBB           | 170210          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 2 - 3 mm                    | Nylon nero                           | 10 - 70 mm   |
| 2H4CTBW           | 170170          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 2 - 3 mm                    | Nylon bianco                         | 10 - 70 mm   |
| 4H24CTBB          | 170220          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm                    | Nylon nero                           | 10 - 70 mm   |
| 4H24CTBRS1        | 170280          | Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310) |                    | 3 - 8 mm                    | Acciaio inossidabile 302 (EN 1.4324) | 25 - 51 mm   |
| 4H24CTBW          | 170180          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 3 - 8 mm                    | Nylon bianco                         | 10 - 70 mm   |
| 4H58CTBB          | 170240          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm                   | Nylon nero                           | 10 - 70 mm   |
| 4H58CTBRS1        | 170300          | Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310) |                    | 8 - 14 mm                   | Acciaio inossidabile 302 (EN 1.4324) | 25 - 51 mm   |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                            | Finitura           | Spessore della flangia (FT) | Fascetta                             | Diametro (Ø) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 4H58CTBW          | 170190          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 8 - 14 mm                   | Nylon bianco                         | 10 - 70 mm   |
| 4H912CTBB         | 170260          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm                  | Nylon nero                           | 10 - 70 mm   |
| 4H912CTBRS1       | 170310          | Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310) |                    | 14 - 20 mm                  | Acciaio inossidabile 302 (EN 1.4324) | 25 - 51 mm   |
| 4H912CTBW         | 170200          | Acciaio armonico                     | nVent CADDY Armour | 14 - 20 mm                  | Nylon bianco                         | 10 - 70 mm   |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Carico statico | Certificazioni |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2H4CTBB           | 170210          | 150N           | ITB            |
| 2H4CTBW           | 170170          | 150N           | ITB            |
| 4H24CTBB          | 170220          | 150N           | ITB            |
| 4H24CTBRS1        | 170280          | 300N           |                |
| 4H24CTBW          | 170180          | 150N           | ITB            |
| 4H58CTBB          | 170240          | 150N           | ITB            |
| 4H58CTBRS1        | 170300          | 300N           |                |
| 4H58CTBW          | 170190          | 150N           | ITB            |
| 4H912CTBB         | 170260          | 150N           | ITB            |
| 4H912CTBRS1       | 170310          | 300N           |                |
| 4H912CTBW         | 170200          | 150N           | ITB            |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

