

# Rinforzo laterale Quick Grip, 2 1/2" tubo, 65 DN

## CODICE A CATALOGO

### CSBQG0250MEG



Il Rinforzo laterale Quick Grip, che fa parte della linea di prodotti nVent CADDY di rinforzi antisismici per impianti antincendio a sprinkler sviluppata da Pentair, è studiato per semplificare le operazioni di installazione dei rinforzi per tubazioni in caso di eventi sismici o altri eventi catastrofici. Ha un design innovativo per il collegamento rapido del braccio di rinforzo alla tubazione, consentendo di risparmiare tempo e denaro.

## CARATTERISTICHE

La facile installazione in due passaggi elimina movimenti continui tra la struttura e la tubazione

Funziona con tubi di rinforzo da 25 mm e 32 mm, riducendo il magazzino

Le punte gialle offrono un indicatore visivo che prova che i bulloni sono stati avvitati correttamente

Facile installazione con un avvitatore ad impulsi dalla parte inferiore del morsetto

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 404475

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del tubo: 2 1/2"



NB/DN: 65

Altezza (H): 138.10 - 148.6 mm

Larghezza (W): 172 mm

| Carichi secondo FM           |                            |                                                               |           |           |           |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Pezzo numero                 | Schedula tubo di servizio  | Laterale                                                      |           |           |           |
|                              |                            | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale |           |           |           |
|                              |                            | 30° - 44°                                                     | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBQG0250EG\<br>CSBQG0250MEG | EN10255 L (Parete leggera) | 6270 N                                                        | 8895 N    | 10900 N   | 12190 N   |
|                              | EN10255 M (10)             | 6270 N                                                        | 8895 N    | 10900 N   | 12190 N   |
|                              | EN10255 H (40)             | 6270 N                                                        | 8895 N    | 10900 N   | 12190 N   |
| CSBQG0300EG                  | EN10255 L (Parete leggera) | 5295 N                                                        | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
|                              | EN10255 M (10)             | 5295 N                                                        | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
|                              | EN10255 H (40)             | 5295 N                                                        | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
| CSBQG0400EG                  | EN10255 L (Parete leggera) | 5295 N                                                        | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
|                              | EN10255 M (10)             | 5295 N                                                        | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
|                              | EN10255 H (40)             | 5295 N                                                        | 7475 N    | 9163 N    | 10230 N   |
| CSBQG0600EG                  | EN10255 L (Parete leggera) | 3870 N                                                        | 5470 N    | 6715 N    | 7515 N    |
|                              | EN10255 M (10)             | 3870 N                                                        | 5470 N    | 6715 N    | 7515 N    |
|                              | EN10255 H (40)             | 4315 N                                                        | 6095 N    | 7475 N    | 8320 N    |
| CSBQG0800EG                  | 4,8 mm (spessore del muro) | 3515 N                                                        | 4940 N    | 6050 N    | 6760 N    |
|                              | EN10255 H (40)             | 3515 N                                                        | 4940 N    | 6050 N    | 6760 N    |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### **Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

