


Kit unità a innesto con impugnatura IEL, schermato, nero, 6 U



Unità a innesto, con impugnatura nera inseritore/estrattore IEL, 6 U, gruppo anteriore. Il pannello frontale a U consente la schermatura con una guarnizione in tessuto.

CARATTERISTICHE

Pannello frontale a U per guarnizione in tessuto

Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 700 N (per coppia)

Abilitare l'installazione di un microinterruttore

Abilitare l'installazione dei piedini di codifica in conformità con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Tipo:	Pannello frontale con maniglia (PIU)



SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
20848-592	4HP	1	IEL	Anteriore a vite, IO posteriore avvitato	Tessuto	Anodizzato
20848-598	12HP	1	IEL	Anteriore a vite, IO posteriore avvitato	Tessuto	Anodizzato
20848-594	6HP	1	IEL	Anteriore a vite, IO posteriore avvitato	Tessuto	Anodizzato
20848-596	8HP	1	IEL	Anteriore a vite, IO posteriore avvitato	Tessuto	Anodizzato
20848-597	10HP	1	IEL	Anteriore a vite, IO posteriore avvitato	Tessuto	Anodizzato

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza (H)	Altezza del rack	Larghezza (W)
20848-592	Inciso	N.	CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,10, CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Sì	261.8mm	6U	20mm
20848-598	Inciso	N.	CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,10, CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Sì	261.8mm	6U	60.6mm
20848-594	Inciso	N.	CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,10, CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Sì	261.8mm	6U	30.1mm
20848-596	Inciso	N.	CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,10, CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Sì	261.8mm	6U	40.3mm
20848-597	Inciso	N.	CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,10, CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Sì	261.8mm	6U	50.5mm

SCHEMI

6 U



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE