

Montaggio a parete su guida SRW, certificazione EN50125-3

Contenitore in acciaio inox per montaggio su palo collaudato per vibrazioni EN50125-3 per radio a bordo strada, giunzioni in fibra, access point e applicazioni di distribuzione dell'alimentazione.



CARATTERISTICHE

Fine: Verniciatura a polvere resistente ai raggi UV

Corpo: Struttura in acciaio inox ripiegata e saldata con cuciture di 1,5 mm/16 gauge, predotata di rivetti filettati M8 per montaggio a parete e su asta

Sportello: Angolo formato in un unico pezzo, sportello in acciaio inox misura 2 mm/14 con apertura a sinistra di 180° con fermaporta. Porte apribili a destra disponibili su richiesta

Tetto: Paraluce impermeabile e parasole per proteggersi dalle condizioni atmosferiche avverse

Blocco: Manico basculante con meccanismo antivibrazioni dotato di serratura Ronis 2131A con profilo DIN e chiusura a due punti ad aste rotanti

Accesso via cavo: Piastra premistoppa sul fondo. Le forature possono essere richieste in base ai requisiti specifici del progetto

Protezione: Fino a NEMA tipo 12; NEMA tipo 13; NEMA tipo 4X; IP66; IK10

Accessori interni: Standard: Scomparto documenti A4; opzionale: Montanti da 19" sulla parte anteriore, piastra di montaggio nella parte posteriore

Accessori esterni: Opzionale: Anelli di sollevamento, kit di montaggio a parete/su palo

Informazioni aggiuntive: Per gli ambienti esterni, si consiglia l'uso di uno sfiatatoio a compensazione della pressione. Anche in ambienti noti per rapidi cambiamenti di temperatura, è necessario prendere in considerazione la condensa. I contenitori RWS standard sono forniti con 2 sfiati di compensazione della pressione. Uno sotto il cofano, uno sulla piastra del premistoppa. Anche gli sfiati di compensazione presure hanno un grado di protezione IP66.

Porte apribili a destra disponibili su richiesta. È possibile richiedere ritagli della piastra del premistoppa in base ai requisiti specifici del progetto.

SPECIFICHE

Table 1/2						
Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità	Grado di protezione	Colore
SRW0604021	13U	600mm	400mm	210mm	IP66	Grigio chiaro
SRW0606021	13U	600mm	600mm	210mm	IP66	Grigio chiaro
SRW0606030	13U	600mm	600mm	300mm	IP66	Grigio chiaro
SRW0806021	17U	800mm	600mm	210mm	IP66	Grigio chiaro
SRW0806030	17U	800mm	600mm	300mm	IP66	Grigio chiaro

Table 2/2					
Codice a catalogo	Codice colore	Quantità nella confezione	È conforme a	Finitura	Materiale del telaio
SRW0604021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Verniciato a polvere	Acciaio inossidabile
SRW0606021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Verniciato a polvere	Acciaio inossidabile
SRW0606030	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Verniciato a polvere	Acciaio inossidabile
SRW0806021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Verniciato a polvere	Acciaio inossidabile
SRW0806030	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Verniciato a polvere	Acciaio inossidabile

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.