


nVent CADDY Speed Link Dispositivi di bloccaggio SLS, 2 mm Cavo

CODICE A CATALOGO

SLS2C50



CARATTERISTICHE

Il sistema di bloccaggio a singolo cilindro permette una rapida prefabbricazione con profili strut o staffe

Il dado ad innesto rapido si monta sul profilo strut o sulle staffe velocemente e con sicurezza per mantenere il dispositivo di bloccaggio in posizione e facilitare l'installazione

La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi

Si installa in profili strut senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel profilo stesso

Il tubetto di ritenuta ad innesto rapido guida il cavo nel meccanismo di bloccaggio e aggiunge stabilit  al supporto

Si installa con la gola aperta del profilo strut rivolta verso l'alto o verso il basso per una maggiore flessibilit 



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 196739

Materiale: Acciaio;Polipropilene;Lega di zinco

Diametro della fune: 2 mm

Dimensioni delle filettature (TS): M8

Altezza 1 (H1): 53mm

Altezza 2 (H2): 43.5mm

Larghezza (W): 16 mm

Spessore (T): 4 mm Max

Dimensione del foro (HS): 8 - 10 mm

Dimensioni asola (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm



INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il dispositivo di bloccaggio da 2mm e' compatibile con i profili C Tipo E0, E0L.

Il dispositivo di bloccaggio da 3mm e' compatibile con i profili C Tipo E1, E2, E2L, E3, E4 E5; profili Strut Tipo C asolati, Tipo A asolati, Tipo AS forati, Tipo CC asolato, Tipo AA asolato.

Il sistema di bloccaggio deve essere usato solo con bobine di cavo nVent CADDY Speed Link e i relativi accessori e deve essere abbinato alla stessa specifica misura del meccanismo di bloccaggio. Non usare con nessun altro cavo.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

