

nVent CADDY Macrofix isolato M8/M10, acciaio inox



CARATTERISTICHE

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione

Una rondella in plastica impedisce alla vite di staccarsi durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali più lunghe, lasciano più spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma più ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

Privo di alogeni

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformità alla norma DIN EN 13501-1

Materiale:	Gomma EPDM-SBR; Acciaio inossidabile 316L (EN 1.4404)
Finitura:	Elettrolucidato
Colore:	Nero
Temperatura:	-50 to 110 °C



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
MFD015S6	586301	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD019S6	586302	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD025S6	586303	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD031S6	586304	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD037S6	586305	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD044S6	586306	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm	1 mm
MFD050S6	586307	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD058S6	586308	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD068S6	586309	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm
MFD078S6	586310	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD088S6	586311	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm	1.5 mm
MFD098S6	586312	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD108S6	586313	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD118S6	586314	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFD128S6	586315	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD138S6	586316	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm	2 mm
MFD148S6	586317	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm	2 mm
MFD160S6	586318	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD170S6	586319	160 - 170 mm		M8, M10	25 mm	2 mm
MFD200S6	586320	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm	2.25 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	NB/D N	Dimensione barra (RS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
MFD225S6	586322	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm	2.25 mm

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico	Certificazioni
MFD015S6	586301	6	17mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD019S6	586302	6	17mm	700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD025S6	586303	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396



Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico	Certificazioni
MFD031S6	586304	6	22mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD037S6	586305	6	22mm	700N	RAL-GZ 655, AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB DoC 2018 0396
MFD044S6	586306	6	27mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD050S6	586307	6	27mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD058S6	586308	6	27mm	700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD068S6	586309	6	32mm	700N	AON Fire Protection, Pipe Hanger Components, ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD078S6	586310	6	32mm	700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD088S6	586311	6	32mm	700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD098S6	586312	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD108S6	586313	6	37mm	1700N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD118S6	586314	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD128S6	586315	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD138S6	586316	6	37mm	1700N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD148S6	586317	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD160S6	586318	6	37mm	2600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396
MFD170S6	586319	6	37mm	2600N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655
MFD200S6	586320	6	37mm	3600N	RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico	Certificazioni
MFD225S6	586322	6	37mm	3600N	ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

