

nVent CADDY brandwerende kabelhouder, metaal



De nVent CADDY kabelhouder met functie-behoud, metaal, is een veelzijdige beugel die ontworpen is om middelgrote kabelbundels in krappe ruimtes te ondersteunen, bijvoorbeeld boven verlaagde plafonds. De houder is zowel geschikt voor conventionele verankering als voor directe bevestiging aan wand of plafond. Hij heeft een uniek sluitmechanisme dat zonder gereedschap, veilig vanaf de vloer kan worden bediend zonder gebruik te moeten maken van ladder of lift, waardoor aannemers uiteindelijk tijd besparen bij de werkzaamheden. Deze kabelhouder met geringe hoogte, voldoet aan DIN 4102-12 en is de ideale oplossing voor elektrische en datacom-toepassingen.

KENMERKEN

E30-E90-classificatie volgens DIN 4102-12

Geschikt voor directe bevestiging en conventionele verankering

Vereist slechts één nagel per houder

Herbruikbaar in geval van problemen bij het schieten

Uniek sluitmechanisme dat veilig vanaf de vloer kan worden bediend

Afgeronde hoeken helpen beschadiging van de kabel te voorkomen

Direct gebruiksklaar

Gemaakt van 100% recyclebare materialen

Materiaal: Staal
Afwerking: Voorgegalvaniseerd



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte 1 (HS1)	Gatgrootte 2 (HS2)	Gatgrootte 3 (HS3)	Lengte (L)	Hoogte (H)
KLICK15	182061	4.8 mm	7.4 mm	11mm	51mm	42 mm
KLICK30	182062	4.8 mm	7.4 mm	11mm	70mm	47 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Kabelcapaciteit
KLICK15	182061	40 mm	15
KLICK30	182062	40 mm	30

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kabelcapaciteit gebaseerd op een kabel met een diameter van 9 mm.

*Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur.



Producten getest op werkelijke betonplaat, volgens de meest recente MPA-testinstructies op het moment van de test.



Raadpleeg het AbP voor meer informatie.

Brandbaarheidstest uitgevoerd met de vermelde kabeltypes. Gelijkwaardige halogeenvrije veiligheidskabel kan volgens de nationale richtlijnen worden gebruikt.

Brandbaarheidstest uitgevoerd met de vermelde kabeltypes. Gelijkwaardige halogeenvrije veiligheidskabel kan volgens de nationale richtlijnen worden gebruikt.

DIAGRAMMEN





WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

